

**공급 플레이트
VABF-B10-30-P1-G38**

제품 번호: 8026433

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
최대 조임 토크	6 Nm
제품 무게	40 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
공급 플레이트 소재	알루미늄 다이 캐스트