

선형 갠트리
EXCT-100-
 제품 번호: 8026577

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	100
설치 위치	수직
디자인	선형 갠트리
작동 압력	-0.95 bar...8 bar
최대 가속도	30 m/s ²
최대 속도	4 m/s
반복 정확도	±0.1mm
듀티 사이클	100%
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-10 °C...60 °C
상대 습도	0 - 90 %
음압 레벨	77 dB(A)
보호 등급	IP40
주변 온도	10 °C...40 °C
Z 방향 최대 공정 힘	500 N
최대 역동성에서 공칭 하중	10 kg
고정 방식	마운팅 키트 포함 슬롯 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수