


솔레노이드 코일
VACN-N-A1-3A-EX2-N
 제품 번호: 8029138

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
듀티 사이클	100%
절연 등급	F
에나멜 와이어의 절연 등급	H
코일 특성값	230 V AC: 50Hz, 당김 출력 6.9VA, 유지 출력 4.1VA 230 V AC: 60Hz, 당김 출력 5.4VA, 유지 출력 3.3VA
허용 전압 변동	+/- 10 %
Maritime 등급분류	인증서 참조
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
방폭	구역 2(ATEX) 구역 2(UKEX) 구역 22(ATEX) 구역 22(UKEX)
인증서 발급 기관	DNV TAA000011J
ATEX 카테고리 가스	II 3G
ATEX 카테고리 먼지	II 3D
방폭 등급 가스	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
방폭 등급 먼지	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex 주변 온도	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	95 g
전기 연결부	A 형태 DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	넬링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
하우징 소재	플라스틱 강철
플러그인 커넥터 소재	황동
와인딩 소재	구리