솔레노이드 코일
VACN-N-A1-1

제품 번호: 8029144

데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
듀티 사이클	100%
절연 등급	F
에나멜 와이어의 절연 등급	F
코일 특성값	24V DC: 0.7W
허용 전압 변동	+/- 10 %
Maritime 등급분류	인증서 참조
인증서 발급 기관	DNV TAA000011J
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	95 g
전기 연결부	A 형태 DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	널링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	플라스틱 강철
플러그인 커넥터 소재	황동
와인딩 소재	구리