

솔레노이드 코일
VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M
 제품 번호: 8029145

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
에나멜 와이어의 절연 등급	H
코일 특성값	120 V AC: 60 Hz, 당김 출력 10.0 VA, 유지 출력 6.8 VA
허용 전압 변동	+/- 10 %
Maritime 등급분류	인증서 참조
EU 이외 지역에서 방폭 인증	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
방폭	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) 구역 1(US)
인증서 발급 기관	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
방폭 등급 가스	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex 주변 온도	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	207 g
전기 연결부	케이블

특징	값
케이블 길이	0.61 m
고정 방식	널링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	플라스틱 강철
와인딩 소재	구리