

채널 분리
VABD-S1-1-P3-C
제품 번호: 8029440

FESTO



데이터 시트

특징	값
배기 기능	유량 조절 플레이트를 통해
표준 기반	ISO 5599-1
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
진공 적합성	예
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...50 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	75 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
분리판 소재	강철 NBR