


수직 압력 공급판 VMPA2-VSP-QS10

제품 번호: 8029489



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	21 mm
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	90 g
공압 연결부 1	QS-10
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
공급 플레이트 소재	강화 PA