


매니폴드 서브 베이스 VABV-S1-2SB-G12

제품 번호: 8029814

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	59 mm
배기 기능	유량 조절 플레이트를 통해
표준 기반	ISO 5599-1
밸브 위치의 최대 수	1
작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
진공 적합성	예
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...50 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	670 g
공압 연결부 2	G1/2
공압 연결부 4	G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트