

매니폴드 서브 베이스  
VABV-S1-2SB-N12

제품 번호: 8029815

FESTO



데이터 시트

| 특징               | 값                                 |
|------------------|-----------------------------------|
| 설치 폭             | 59 mm                             |
| 배기 기능            | 유량 조절 플레이트를 통해                    |
| 표준 기반            | ISO 5599-1                        |
| 밸브 위치의 최대 수      | 1                                 |
| 작동 압력            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar |
| 진공 적합성           | 예                                 |
| CE 마크(적합성 선언 참조) | EU 저전압 지침에 따름                     |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기   |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)             |
| 내식성 등급 CRC       | 0 - 부식 스트레스 없음                    |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 보관 온도            | -20 °C...60 °C                    |
| 매체 온도            | -10 °C...50 °C                    |
| 제어 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기   |
| 주변 온도            | -10 °C...50 °C                    |
| 제품 무게            | 670 g                             |
| 공압 연결부 2         | 1/2 NPT                           |
| 공압 연결부 4         | 1/2 NPT                           |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                           |
| 연결판 소재           | 알루미늄 다이 캐스트                       |