

T-피팅
NPFC-T-3M5-FMF
 제품 번호: 8030245

FESTO



데이터 시트

특징	값
나사산 피팅 소재	황동, 니켈 도금
팩 크기	10
작동 압력	-0.95 bar...50 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...150 °C
제품 무게	10.9 g
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수