

솔레노이드 코일 VACF-B-C1-3W

제품 번호: 8030817

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	IEC 61010-1
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	230/240 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 5.8 VA, 유지 출력 4.6 VA
충격 내전압	4 kV
오염도	3
허용 전압 변동	+/- 10 %
인증	c UL us - Recognized(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
인증서 발급 기관	UL MH18122
주변 및 매체 온도 제한	-20 ~ 50°C
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	51.1 g
전기 연결부	C 형태 EN 175301-803에 따라
고정 방식	널링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA 강철
솔레노이드 코일 소재	구리 강철 열가소성
와인딩 소재	구리