

# 링 램프 SBAL-C6-R-R-D

Part Number: 8031162  
단종 예정 제품

단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



## 자료 시트

| 특징   | 값   |
|--|---|
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조)         | EU-EMV 가이드라인에 대응<br>EU-RoHS-RL 지침                     |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions |
| 인증   | RCM Mark  |
| 작동 거리  | 100 - 300 mm  |
| 조명 유형  | 링 램프  |
| 발광 형태  | 적색<br>LED<br>디퓨즈                                      |
| 파장   | 630 nm  |
| 전기 연결  | 12-핀<br>2x M12<br>플러그                                 |
| 트리거 레벨                                       | 레벨 18V ... UB   |
| 공칭 동작 전압 DC                                  | 24 V  |
| 허용 가능 전압 파동                                  | +/- 5 %   |
| 잉여 리플  | 5 %   |
| 연속 작동 중 전류 소비량                               | 290 mA  |
| 플래시 작동 중 전류 소비량                              | 290 mA  |
| 직렬로 연결 가능한 최대 장치 수                           | 2   |
| 극성 보호  | 모든 전기 연결용   |
| 연속 작동 중 주위 온도                                | 0 ... 35 °C   |
| 플래시 작동 중 주위 온도                               | 0 ... 50 °C   |
| 보관 온도  | -20 ... 60 °C   |
| 보호 등급  | IP67  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L  |
| 제품 중량  | 150 g   |
| 마운팅 형태                                       | 마운팅 브라켓 포함  |
| 하우징 소재                                       | 알루미늄<br>아노다이징   |
| 재질 사항  | RoHS 에 승인   |