

서브 베이스
VABS-S1-1HS-G38
 제품 번호: 8032646

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	48 mm
배기 기능	스로틀 가능
표준 기반	ISO 5599-1
밸브 위치의 최대 수	1
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
파일럿 압력	0 MPa...1.6 MPa
제어 압력	0 bar...16 bar
진공 적합성	예
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...50 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	230 g
고정 방식	M5 나사용 관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12/14	G1/8
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
공압 연결부 3	G3/8
공압 연결부 4	G3/8
공압 연결부 5	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트