

# 엔드 플레이트 VABE-S1-2R-N34

제품 번호: 8032675

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 설치 폭             | 44 mm                           |
| 배기 기능            | 유량 조절 플레이트를 통해                  |
| 표준 기반            | ISO 5599-1                      |
| 작동 압력            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar |
| 진공 적합성           | 예                               |
| CE 마크(적합성 선언 참조) | EU 저전압 지침에 따름                   |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| 내식성 등급 CRC       | 0 - 부식 스트레스 없음                  |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 보관 온도            | -20 °C...60 °C                  |
| 매체 온도            | -10 °C...50 °C                  |
| 제어 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 주변 온도            | -10 °C...50 °C                  |
| 제품 무게            | 370 g                           |
| 고정 방식            | M6 나사용 관통 구멍 포함                 |
| 공압 연결부 1         | 3/4 NPT                         |
| 공압 연결부 3         | 3/4 NPT                         |
| 공압 연결부 5         | 3/4 NPT                         |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                         |
| 엔드 플레이트 소재       | 알루미늄 다이 캐스트                     |