

마운팅
NEAU-A-N8-1
제품 번호: 8032868

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	1
디자인 타입	T 슬롯용
고정 방식	T 홈에 클램핑됨 T 홈에 대해 세로 및 가로 위에서 홈 안에 삽입 가능
주변 온도	-25 °C...85 °C
보관 온도	-25 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	강화 PA
나사 소재	고합금 스테인리스강
슬롯 너트 소재	니켈 도금 황동