

연결판

VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E

제품 번호: 8033161

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	52 mm
표준 기반	ISO 5599-2
설치 위치	임의 방향
제어 공기 공급	외부
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
작동 전압 범위 DC	24 V
충격 내전압	0.8 kV
40°C에서의 허용전류 범위	2 A
오염도	3
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름
방폭	구역 2(ATEX)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
방폭 등급 가스	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4 조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	815 g
전기 연결부	원형 커넥터 M12x1.5
고정 방식	관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트