


연결판
VMPA2-FB-AP-2-1-RV
 제품 번호: 8034548

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	51 mm
길이	107.3 mm
그리드 치수	21 mm
밸브 위치의 최대 수	2
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	190 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트