


연결판

VMPAL-AP-14-RV

제품 번호: 8034557

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	14 mm
폭	14.9 mm
길이	107.3 mm
그리드 치수	14.9 mm
내장된 기능	체크 밸브
밸브 위치의 최대 수	1
유량 방향	역방향 불가
밸브 터미널의 구조	밸브 크기 혼합 가능
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
진공 적합성	아니요
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	35 g
공압 연결부 2	14mm 카트리리지용
공압 연결부 4	14 mm 카트리리지용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	강화 PA