

플라스틱 튜브
PAN-R-28X2,5-SW
 제품 번호: 8036208

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	28 mm
유량 관련 굽힘 반경	350 mm
내경	23 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 °C...80 °C
길이에 따른 제품 무게	0.207 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 28 mm용
색상	검정색
쇼어강도	D 62 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-A