


**체크 밸브**  
**VMPA2-RV**  
제품 번호: 8039821

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
밸브 기능	해제 가능 역류 방지 기능 포함
작동 방식	공압식
고정 방식	클립
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	330 l/min
작동 압력	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
파일럿 압력	0.05 MPa...0.8 MPa
제어 압력	0.5 bar...8 bar 7.25 psi...116 psi
주변 온도	-5 °C...50 °C
하우징 소재	POM
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
설치 위치	입의 방향
제어되는 역류 방지 기능 작동 유형	공압식
온도 범위 전체 작동 압력	0.5 bar...8 bar
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...40 °C
매체 온도	-5 °C...50 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
제품 무게	0.19 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR