

캐비닛 관통 이송 NEFU-D12G4-R3DW4

제품 번호: 8040457

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|---|
| 길이 | 40.1 mm |
| 표준을 준수합니다 | EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3 |
| 고정 방식 | 나사 고정 |
| 전기 연결부 1 | 소켓 일자형, M12x1, 12핀, D 코딩 |
| 전기 연결부 2 | 소켓 앵글형, RJ45, 4 핀 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 V...30 V |
| 40°C에서의 허용전류 범위 | 2 A |
| 충격 내전압 | 0.8 kV |
| 전송 속성 | 카테고리 5, EN 50173, 등급 D에 따름 카테고리 5, ISO/IEC 11801, 등급 D에 따름 |
| 보호 등급 | IP20 IP65 IP67 |
| 주변 온도 | -5 °C...60 °C |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 오염도 | 3 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| 하우징 소재 | 황동, 니켈 도금 PA 아연 다이 캐스트 |
| 하우징 색상 | 검정색 |
| 플러그인 커넥터 소재 | 황동 도금 |