


캐비닛 관통 이송
NEFU-D12G4-D12DG4
제품 번호: 8040459

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 61076-2-101
고정 방식	나사 고정
전기 연결부 1	소켓 일자형, M12x1, 12핀, D 코딩
전기 연결부 2	직선 소켓, M12x1, 4핀, D코드
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	0.8 kV
전송 속성	카테고리 5, EN 50173, 등급 D에 따름 카테고리 5, ISO/IEC 11801, 등급 D에 따름
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	황동, 니켈 도금
하우징 색상	은색
플러그인 커넥터 소재	황동 도금