

**솔레노이드 코일**  
**VACC-S18-120-A1-1**  
제품 번호: 8040580

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                                    |
|-------------|--------------------------------------|
| 작동 방식       | 전기식                                  |
| 설치 위치       | 임의 방향                                |
| 스위칭 위치 표시   | 아니요                                  |
| 듀티 사이클      | 100%                                 |
| 절연 등급       | H                                    |
| 코일 특성값      | 24 V DC: 12.0 W                      |
| 허용 전압 변동    | -15 %/+10 %                          |
| 내식성 등급 CRC  | 4 - 상당히 강한 부식 부하                     |
| LABS 적합성    | VDMA24364-영역 III                     |
| 보호 등급       | IP65                                 |
| 주변 온도       | -20 °C...60 °C                       |
| 제품 무게       | 530 g                                |
| 전기 연결부      | A 형태<br>플러그 커넥터<br>EN 175301-803에 따라 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                              |
| 솔레노이드 코일 소재 | PA<br>강철                             |