



# 조절기 플레이트 VMPA14-B8-R2-M5-06 제품 번호: 8043519

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 설치 폭             | 14 mm                           |
| 설치 위치            | 임의 방향                           |
| 공압 수직 적재         | 2의 압력 조절기                       |
| 컨트롤러 기능          | 출구 압력, 일정<br>이차 배기 있음           |
| 압력 조절 범위         | 2 bar...6 bar                   |
| 입력 압력 1          | 0.5 bar...10 bar                |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하                    |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 보호 등급            | IP65<br>IEC 60529에 따름           |
| 주변 온도            | -5 °C...50 °C                   |
| 최대 조임 토크         | 0.65 Nm                         |
| 제품 무게            | 76 g                            |
| 수직 적재 고정 방식      | 매니폴드 서브 베이스에                    |
| 압력계 연결부          | M5                              |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                         |
| 조작부 소재           | PA                              |
| 씰 소재             | NBR                             |
| 컨트롤러 하우징 소재      | PA                              |