

체크 밸브
VABF-L1-10H-H2

제품 번호: 8047364

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 크기	10 mm
밸브 기능	해제 가능 역류 방지 기능 포함
작동 압력	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
인증	c UL us - Recognized(OL)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	0.4 g
고정 방식	그루브드
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수