

플라스틱 튜브
PUN-H-12X2-TGE-200
 제품 번호: 8048720

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	12 mm
유량 관련 굽힘 반경	62 mm
내경	8 mm
최소 굽힘 반경	33 mm
사용 지침	TPE-U 에테르 기반
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 온도에 따른 작동 압력, 다이어그램 참조, 0 - 60°C에서 최대 0.3MPa
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0527 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
발화 테스트 소재	UL94 HB
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-35 °C...60 °C
길이에 따른 제품 무게	0.0729 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 12mm 외경용
색상	반투명 노란색
쇼어강도	D 52 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)