


# 진공 발생기 OVEL

제품 번호: 8049045

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.45 mm...0.95 mm
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	많은 흡입 용적 유량 높은 진공압 표준
여과 등급	40 µm
수동 작동기	터치식
내장된 기능	전기 이젝트 펄스 스로틀 압력 센서 압력 트랜스미터 온오프 밸브, 전기식 필터 개방형 소음기
디자인	T 형태
스위칭 부재의 기능	상폐 접점/상개 접점 전환 가능
밸브 기능	단힘
공칭 작동 압력	0.4 MPa 58 psi
정격 작동 압력	4 bar
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
듀티 사이클	100%
스위칭 출력	PNP/NPN 전환 가능
코일 특성값	24 V DC: 1.28 W 24 V DC: 1.0 W
인증	c UL us - Listed(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...50 °C
보호 등급	IP40

특징	값
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	39 g...100 g
압력 측정 범위	-0.1 MPa...0.1 MPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
공압 연결부 1	통합 연결부 호스 외경 3 mm용 호스 외경 4mm용 호스 외경 6 mm용
연결 나사 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	POM
필터 소재	POM
하우징 소재	강화 PA
나사 소재	강철
제트 노즐 소재	단조 알루미늄 합금