

P-매니폴드 레일
OABM-P-G3-15-2
제품 번호: 8049144

FESTO



데이터 시트

특징	값
장치 위치 수	2
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
최대 조임 토크	3.3 Nm
최소 조임 토크	0.3 Nm
제품 무게	59.6 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	단조 알루미늄 합금