


평행 키트
EAMM-U-86-S48-70AA-102
제품 번호: 8058999

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	86
설치 위치	임의 방향
최대 속도	5000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	175 kgmm ²
무부하 구동 토크	0.25 Nm
전달 가능 토크	9.5 Nm
제품 무게	2500 g
액추에이터 인터페이스 코드	S48
인터페이스 코드 모터 In	70AA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수