

**평행 키트**  
**EAMM-U-86-S48-82AA-177**  
제품 번호: 8059021

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징             | 값                     |
|----------------|-----------------------|
| 사이즈            | 86                    |
| 설치 위치          | 임의 방향                 |
| 최대 속도          | 5000 1/min            |
| LABS 적합성       | VDMA24364-B2-L        |
| 보관 온도          | -25 °C...60 °C        |
| 상대 습도          | 0 - 95 %              |
| 보호 등급          | IP40                  |
| 주변 온도          | -10 °C...60 °C        |
| 질량 관성 모멘트      | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| 무부하 구동 토크      | 0.25 Nm               |
| 전달 가능 토크       | 9.5 Nm                |
| 제품 무게          | 3300 g                |
| 액추에이터 인터페이스 코드 | S48                   |
| 인터페이스 코드 모터 In | 82AA                  |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수               |