

퀵 커플링 플러그 NPHS-S6-M-G12F

제품 번호: 8059264

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------------|---|
| 공칭 폭 | 7.85 mm |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1038 l/min...2050 l/min |
| ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량 | 1125.2 l/min...2222.2 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 °C...60 °C |
| 제품 무게 | 49 g |
| 공압 연결부 1 | 암나사 G1/2 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 소재에 대한 정보 | 강철, 아연도금 |