

퀵 커플링 플러그
NPHS-S6-M-BC9
제품 번호: 8059265

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	7 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	966 l/min...1700 l/min
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량	1047.1 l/min...1842.8 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	17 g
공압 연결부 1	바브형 호스 피팅 9mm
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
소재에 대한 정보	강철, 아연도금