

**퀵 커플링 소켓**  
**NPHS-D6-P-G38F**  
 제품 번호: 8059272

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                          | 값                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 공칭 폭                        | 10.5 mm                                                             |
| 온도 범위 전체 작동 압력              | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1203 l/min...2083 l/min                                             |
| ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량     | 1304.1 l/min...2258 l/min                                           |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기                                     |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 유효 작동 가능                                                            |
| 내식성 등급 CRC                  | 1 - 낮은 부식 부하                                                        |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                                                      |
| 제품 무게                       | 114 g                                                               |
| 공압 연결부 1                    | 암나사 G3/8                                                            |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                                             |
| 씰 소재                        | NBR                                                                 |
| 스프링 소재                      | 고합금강, 스테인리스                                                         |
| 하우징 소재                      | 황동, 니켈 도금                                                           |
| 나사 커플링 소재                   | 황동, 니켈 도금                                                           |
| 내부 링 소재                     | POM                                                                 |
| 볼 소재                        | 고합금강, 스테인리스                                                         |
| 핀 소재                        | 고합금 스테인리스 스틸                                                        |
| 밸브 몸체 재질                    | 황동                                                                  |
| 잠금해제 슬리브 재질                 | POM<br>PP<br>고합금 스테인리스 스틸                                           |