

플라스틱 튜브
PTFEN-6X1-NT-500
 제품 번호: 8061178

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	6 mm
유량 관련 굽힘 반경	40 mm
내경	4 mm
최소 굽힘 반경	38 mm
사용 지침	각인 없는 호스
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
발화 테스트 소재	UL94 V-0
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-20 °C...150 °C
길이에 따른 제품 무게	0.034 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 6mm 외경용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 외경 6 mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 4mm용 바브형 피팅 내경 4 mm용
색상	자연
쇼어강도	D 55 +/-5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PTFE