


# 축 키트 EAMM-A-L62-90GB

제품 번호: 8063504

FESTO



## 데이터 시트

| 특징             | 값                     |
|----------------|-----------------------|
| 공칭 길이          | 61.9 mm               |
| 설치 위치          | 임의 방향                 |
| 최대 속도          | 5500 1/min            |
| LABS 적합성       | VDMA24364-B2-L        |
| 보관 온도          | -25 °C...60 °C        |
| 상대 습도          | 0 - 95 %              |
| 보호 등급          | IP40                  |
| 주변 온도          | -10 °C...60 °C        |
| 질량 관성 모멘트      | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크       | 47 Nm                 |
| 제품 무게          | 1526 g                |
| 액추에이터 인터페이스 코드 | L62                   |
| 인터페이스 코드 모터 In | 90GB                  |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수               |