

마운팅 키트 OABM-MK-G3

제품 번호: 8065850

FESTO



데이터 시트

특징	값
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
최대 조임 토크	3.3 Nm
최소 조임 토크	0.3 Nm
제품 무게	7 g
고정 방식	고정 클램프 매니폴드 레일에 돌려 끼움 가능
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	단조 알루미늄 합금