


**연결판**  
**VMPA14-AP-4-1-EMM-8**  
제품 번호: 8066780

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                                      |
|-------------|----------------------------------------|
| 폭           | 65.5 mm                                |
| 길이          | 107.3 mm                               |
| 그리드 치수      | 14.8 mm                                |
| 밸브 위치의 최대 수 | 4                                      |
| 작동 압력       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 파일럿 압력      | 0.3 MPa...0.8 MPa                      |
| 제어 압력       | 3 bar...8 bar                          |
| 내식성 등급 CRC  | 0 - 부식 스트레스 없음                         |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 주변 온도       | -5 °C...50 °C                          |
| 제품 무게       | 252 g                                  |
| 공압 연결부 2    | G1/8                                   |
| 공압 연결부 4    | G1/8                                   |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                                |
| 연결판 소재      | 알루미늄 다이 캐스트                            |