

충격 흡수기 홀더 DAYP-E21-70

제품 번호: 8067060

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	70
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	586 g
고정 방식	관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
홀더 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리