

연결판 VABS-P12-S-M5-P3

제품 번호: 8068637

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	25 mm
설치 위치	임의 방향
특수 속성	DIN EN 1797에 따른 산소 호환
밸브 위치의 최대 수	1
작동 압력	0 bar...1.7 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	27 l/min
표준 공칭 유량 2-3	28 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[5:3:1]에 따른 압축공기 불활성 가스 산소
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음 최대 입자 크기 5µm
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
매체 온도	-20 °C...60 °C
상대 습도	0 - 70 % 미응축
보호 등급	IP00
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-20 °C...70 °C
제품 무게	55 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M5
공압 연결부 2S	M5
공압 연결부 3	M5
공압 연결부 5	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징