



진공 필터
OAFF-G3-7
제품 번호: 8068945

FESTO



데이터 시트

특징	값
여과 등급	40 µm
팩 크기	10
작동 압력	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	1.5 g
고정 방식	장착 가능 잠금식
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
필터 소재	메시 PA
하우징 소재	POM
이젝터 펄스 적합성	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi