

충격 흡수기 홀더
DAYP-L8-40
제품 번호: 8069008

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	560 g
고정 방식	관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수 구리 없음
스토퍼 소재	고합금강, 스테인리스
멈춤 나사 소재	강철, 아연 도금
너트 소재	아연 도금 강철