

리듀싱 니플  
NPFC-R-M5-M3-MF  
제품 번호: 8069227

FESTO



데이터 시트

| 특징          | 값                             |
|-------------|-------------------------------|
| 나사산 피팅 소재   | 황동, 니켈 도금                     |
| 팩 크기        | 10                            |
| 작동 압력       | -0.95 bar...50 bar            |
| 작동 매체       | ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기 |
| 내식성 등급 CRC  | 1 - 낮은 부식 부하                  |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 주변 온도       | -20 °C...150 °C               |
| 제품 무게       | 1.2 g                         |
| 공압 연결부 1    | M5                            |
| 공압 연결부 2    | M3                            |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                       |