


# Ball valve drive unit VZBM-A-1/4"-RP-40-D-2-B2-PB20

제품 번호: 8070242

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                | 값                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 디자인               | 2방향 볼밸브<br>반회전 드라이브                                               |
| 작동 방식             | 공압식                                                               |
| 설치 위치             | 임의 방향                                                             |
| 고정 방식             | 인라인 설치                                                            |
| 피팅 연결부            | Rp1/4                                                             |
| 스위칭 위치 표시         | 슬롯 방향 = 유량 방향                                                     |
| 공칭 폭 DN           | 8                                                                 |
| 작동 압력             | 5.5 bar...8 bar                                                   |
| 앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN | 40                                                                |
| 매체                | ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [:-:~:]<br>불활성 가스<br>물 · 수증기 없음<br>중성 액체 |
| 작동 매체             | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                                   |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항  | 주변 온도 및 매체 온도 이하의 이슬점 최소 10°C<br>윤회 작동 가능(다른 모드에서 필요함)            |
| 매체 온도             | -20 °C...130 °C                                                   |
| 주변 온도             | -20 °C...80 °C                                                    |
| 유량 Kv             | 5.9 m³/h                                                          |
| 소재 관련 참고 사항       | RoHS 준수                                                           |
| LABS 적합성          | VDMA24364-영역 III                                                  |
| 하우징 소재            | 황동, 니켈 도금                                                         |
| 하우징 소재 번호         | CW617N                                                            |
| 씰 소재              | HNBR<br>PTFE                                                      |
| 볼 소재              | 황동, 크롬 도금                                                         |
| 볼 소재 번호           | CW614N                                                            |
| 샤프트 소재            | 황동                                                                |
| 샤프트 소재 번호         | CW614N                                                            |
| 제품 무게             | 1839 g                                                            |
| 내식성 등급 CRC        | 1 - 낮은 부식 부하                                                      |