

오퍼레이터 유닛 CDSB-A1

제품 번호: 8070984

FESTO



데이터 시트

특징	값
최대 라인 길이	3m
사용자 메모리	3 GB
디스플레이	TFT 색상
표시 속성	터치 스크린
디스플레이의 사이즈	1.77"
작동 전압 범위 DC	4.5 V...5.5 V
디스플레이의 해상도	128x160 픽셀
인증	RCM 마크
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	60 °C에서 최대 95 % 미응축
보호 등급	IP20
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	36.6 g
USB 인터페이스, 연결 기술	USB 2.0 타입 B mini
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA6 강화
적용 분야	CMMT, CPX-E-CEC만 포함
치수 W x L x H	50 mm x 45 mm x 19.6 mm