



홀딩 브레이크
DACS-16-A-R3-S
 제품 번호: 8072774

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
작동 방향이 포함된 클램핑 종류	양쪽 스프링의 힘으로 고정, 압축 공기를 통해 해제
위치 인식	근접 센서용
안전 기능	동작 정지 및 일시정지
성능 레벨(PL)	일시정지, 정지, 동작의 차단 / 카테고리 1, 성능 레벨 c
작동 압력	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
최대 허용 검사 압력	8 bar
최소 해제 압력	3.8 bar
고정할 수 있는 동근 재료	16 mm
인증	TÜV
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 기계류 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 기계류 규정에 따라
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
인증서 발급 기관	TÜV CA 697
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
정역학적 유지력	1350 N
제품 무게	1483 g
고정 방식	암나사 포함 액세서리 포함
클램핑 유닛 연결 해제	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR TPE-U(PU)

특징	값
스프링 소재	고합금강
하우징 소재	강철
클램핑 조 소재	공구강
피스톤 소재	강철