

진공 흡착컵

OGVM-30-A-N-G14F

제품 번호: 8073835

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡입컵 높이 조절기	9 mm
작업물 최소 반경	25 mm
공칭 폭	4 mm
흡착컵 직경	30 mm
흡착컵 볼륨	5.5 cm ³
연결 위치	상단
설치 위치	임의 방향
흡착컵 형태	원형 벨로즈 1.5배
작동 압력	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
공칭 작동 압력	-60 kPa
정격 작동 압력	-0.6 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	37 N
정격 작동 압력에서의 힘	31 N
제품 무게	15 g
고정 방식	진공 연결부를 통해
진공 연결부	암나사 G1/4
색상	검정색
쇼어강도	60 +/- 5
나사식 트리니언 소재	단조 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	NBR