

압력 게이지 **PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2** 제품 번호: 8081401

FESTO



데이터 시트

특징	값
표시 범위	0 bar...16 bar
표준을 준수합니다	EN 837-1
압력계 공칭 치수	63
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1 (ATEX) 구역 2 (ATEX) 구역 21 (ATEX) 구역 22 (ATEX)
디자인	파이프 스프링 압력계
고정 방식	인라인 설치
작동 매체	불활성 가스 중성 액체
작동/제어 매체 관련 참고사항	아세틸렌 없음 산소 없음
작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
변동 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	1.6
보호 등급	IP65
보관 온도	-40 °C...70 °C
매체 온도	-40 °C...200 °C
주변 온도	-40 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결 위치	후면 중앙
공압 연결부	G1/4
매체와 접촉되는 소재	고합금 스테인리스강
나사식 트리너언 소재	고합금강, 스테인리스
하우징 소재	ABS 고합금 스테인리스강
견시창 소재	PC

특징	값
하우징 색상	은색
제품 무게	160 g
눈금	이중 스케일 bar(외부) psi(내부)