

피스톤 액추에이터 DFPK-75-20-V4

제품 번호: 8083963

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 액추에이터 사이즈	75
스트로크	20 mm
설치 위치	임의 방향
위치 인식	기계식 디스플레이 포함
제어 기능	스프링 장력에 의해 닫힘, NC
작동 압력	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEx)에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
방폭	구역 1(ATEx) 구역 1(UKEx) 구역 2(ATEx) 구역 21(ATEx) 구역 21(UKEx) 구역 22(ATEx)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
방폭 등급 가스	Ex h IIC T6...T4 Gb
방폭 등급 먼지	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Ex 주변 온도	0°C <= Ta <= +60°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-10 °C...60 °C
보호 등급	IP65 IP67 IP69K
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	2746 g
공압 연결부	암나사 G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	스테인리스 스틸

특징	값
씰 소재	FPM
하우징 소재	스테인리스 주강
하우징 소재 번호	1.4408
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강