


Axiaalkit EAMM-A-T46-67A

Artikelnummer: 8084495

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	42 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	3.2 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	8.5 Nm
Productgewicht	478 g
Interfacecode actuator	T46
Interfacecode motor In	67A
Materiaal-informatie	RoHS conform