

스토퍼 실린더

DFST-63-30-L-Y4-A-G2

제품 번호: 8085907

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	30 mm
피스톤 Ø	63 mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트 충격 흡수기, 조절 가능, 전방
설치 위치	수직
작동 방식	복동 당김
디자인	토글 레버가 있는 피스톤 로드
위치 인식	근접 센서용
토글 레버의 위치 감지	유도 센서용
비틀림 방지 장치/가이드	가이드 로드
작동 압력	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	5 °C...60 °C
쿠션 길이	15 mm
빠져나간 피스톤 로드에서 허용된 충격 하중	5000 N
제품 무게	3400 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	알루미늄 다이 캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
롤러 레버 소재	POM